

# Nabertherm Kammeröfen N 140E – N 500E

Mit ihrer Beheizung von beiden Seiten und dem Boden sind diese Modelle optimal geeignet für den Einsatz in Schulen, Kindergärten oder in der Ergotherapie. Diese Öfen sind ideal für Anwendungstemperaturen von ca. 900 – 1300 °C. Die Modelle N140 E – N280 E sind mit dem Controller B 400 ausgestattet und sofort direkt ab Lager Nabertherm lieferbar.



N 140E



N 500E

Modell	Tmax °C	Innenmaße in mm			Volumen in Liter	Außenmaße in mm			Anschluss- wert/kW	Anschluss- spannung	Gewicht in kg	Best.-Nr.
		b	t	h		B	T	H				
<b>N 140E</b>	1300	450	580	570	140	660	1050	1430	9,0	3-phasig	220	<b>00505</b>
<b>N 210E</b>	1300	500	580	700	210	710	1050	1560	11,0	3-phasig	270	<b>00507</b>
<b>N 280E</b>	1300	550	580	830	280	760	1050	1690	15,0	3-phasig	300	<b>00509</b>
<b>N 500E</b>	1300	600	820	1000	500	1000	1470	1820	30,0	3-phasig	700	<b>00511</b>

3-seitig beheizt, inkl. Controller B 130 und Untergestell.

## Top-Qualität:

- Beheizung von drei Seiten (linke/rechte Wand und Boden)
- Heizelemente geschützt in Rillen eingesetzt
- Heizelemente in bester Qualität, optimale Drahtstärke und Länge für eine lange Lebensdauer
- Spezielle Anordnung der Heizelemente für optimale Temperaturgleichmäßigkeit
- Geräuscharmer Betrieb der Heizung mit Solid-State Relais
- Präziser Temperaturverlauf durch schnelle Taktung der Schaltvorgänge
- Hochwertiges Thermoelement Pt-RhPt zur präzisen Messung der Temperatur
- Zwangstrennender Türkontaktschalter
- Mehrschichtige Isolierung mit Feuerleichtsteinen und spezieller Hinterisolierung für geringen Stromverbrauch
- Solide, doppelwandige Tür mit Abdichtung „Stein auf Stein“ (keine verschleißfreudige Faserdichtung)
- Tür einstellbar und abschließbar mit Vorhängeschloss
- Robuste Ausführung des Gehäuses
- Lieferung inkl. 3 Keramik-Unterlagen und untere Einbauplatte für einen sicheren Aufbau (Mod. N140E - N280E)
- Lieferung inkl. SIC-Bodenplatte für ebenen Aufbau der Brennhilfsmittel (Mod. N500E)
- Umweltfreundliche, langlebige Pulverbeschichtung des Gehäuses
- Stufenlos einstellbare Zuluftöffnung
- Abluftöffnung in der Mitte der Decke für gute Zirkulation im Ofenraum
- Lieferung inkl. Stützen zum Anschluss eines Abluftrohres, 80 mm Durchmesser. (Mod. N140E - N280E)
- Manuelle Abluftklappe (Mod. N500E)